

Garant GRIDLINE

ESD korpus ormara za ladice, 36×24G, Visina: 1500mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	972470 1500
GTIN	4067263126522
Razred artikla	9GK

Opis**Izvedba:**

Korpus ormara za alat u 40×28G, odgovarajuće za ladice 36×24G. Za prihvat ladica u rasteru od 25 mm. Kućište s centralnim zaključavanjem s pomoću cilindrične brave sa zatikom. Odgovarajuća brza spojka pod br. 972473.

Uključujući ESD kabel za uzemljenje.

Lakiranje:

Korpus svijetlo sivi slično RAL 7035 **ESD praškasto lakiran.**

Napomena:

Svi plastični dijelovi (npr. pokrovne kapice) nisu ESD vodljivi. Pri opremanju korpusa ormara za alat ladicama potrebno je pripaziti na to da zbroj pojedinačnih prednjih visina ladica daje korisnu visinu ormara.

Tehnički opis

Dubina u G	28
Korisna površina za ladice	1400 mm
Korisna visina	1400 mm
Širina u G	40

Broj izvlačnih polica	0
maksimalna nosivost	4000 kg
Broj ladica	0
ESD-oprema	da
Težina	65 kg
širina	1000 mm
Uključujući ESD kabel za uzemljenje	da
Broj vrata	0
Visina	1500 mm
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
Uzemljenje	Priključak za uzemljenje na kućištu
Dubina	700 mm
Izvlačenje ladica	Blokada izvlačenja
Podšavanje visine u rasteru	25 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
elektrostatsko svojstvo	EGB/ESD
Korisna širina ladica × korisna dubina ladica u G	36×24G
Vrsta proizvoda	Korpus ormara alata

Pribor

Maska za bravu za GridLine tip HU21	914227 HU21
-------------------------------------	-------------