

Garant**SOGX 050204, HB6640, tip: INOX****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	234036 INOX
GTIN	4045197697660
Razred artikla	21E

Opis**Odgovara:**

GARANT Power Drill br. 234000 – 234025.

Preporuka:

Kod bušenja s držačem br. 234015 i br. 234025 posmak smanjiti na 70 %.

Tehnički opis

Tip	INOX
Serijska	Power Drill
Broj zamjena/oštrica	4
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SOGX 050204
Vrsta	HB6640
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Posmak f	0,05 - 0,1 mm/okr
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za bušenje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	180 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	75 m/min	S
mokro maksimalno	prikladno		