

Garant GRIDLINE

**ESD korpus 24G, za individualno opremanje ladicama, 20×20G, visina korpusa: 800mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	972040 800
GTIN	4067263129615
Razred artikla	9GG

**Opis****Izvedba:**

Korpus ladice stabilne čelične konstrukcije. **Za 100 % potpuno izvlačive ladice** s diferencijalnim izvlačenjem i nosivosti od 75 kg. Centralno zaključavanje s pomoću cilindrične brave.

**Upotreba:**

Kućište ladice za individualno opremanje radne stanice br. 972010 – 972015 ili ESD radioničke stolove br. 972150 – 972195.

**Lakiranje:**

Korpus svijetlo siva slično RAL 7035 **ESD praškasto lakirana.**

**Napomena:**

- **Svi plastični dijelovi (npr. pokrovne kapice) nisu ESD vodljivi. Prilikom opremanja korpusa s ladicama potrebno je pripaziti na to da zbroj pojedinih prednjih visina ladica daje korisnu visinu korpusa.**
- **Moguća je samo jedna ladica s prednjom visinom od 50 mm po kućištu, samo u gornjem položaju.**

**Tehnički opis**

Širina u G	24
------------	----

Visina	800 mm
širina	600 mm
Korisna površina ladice u G	20×20
Korisna površina za ladice	700 mm
Dubina	650 mm
Korisna visina	700 mm
Težina	21,6 kg
Dubina u G	26
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
elektrostatsko svojstvo	EGB/ESD
Atribut imena proizvoda	20×20G
Vrsta proizvoda	Kućište radne klupe

## Pribor

Maska za bravu za GridLine tip KO21	914227 KO21
-------------------------------------	-------------