

Garant GRIDLINE

ESD ladica, 20×20G, Prednja visina ladice: 100mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	972045 100
GTIN	4067263129653
Razred artikla	9GG

Opis

Izvedba:

100% izvlačne ladice stabilne čelične konstrukcije s diferencijalnim vodilicama i nosivosti do 75 kg. Aluminijski rukohvati. Ladice s utorima za prihvat pregradnih letvica s prorezima u rasteru od 25 mm (od visine fronte ladica 75 mm).

Odgovara:

Svi ESD korpusi 24G.

Lakiranje:

Korpus ladica i fronte svijetlo sive boje slične RAL 7035 **ESD praškasto lakirani**.

Napomena:

Moguća je samo jedna ladica s prednjom visinom od 50 mm po kućištu, samo u gornjem položaju.

Tehnički opis

Visina fronte	100 mm
Korisna širina u G	20
Korisna dubina	500 mm
Korisna dubina u G	20
Korisna visina	75 mm
Korisna širina	500 mm
Korisna površina ladice u G	20×20
Nosivost ladice/izvlačne police	75 kg

List s podacima

Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
elektrostatsko svojstvo	EGB/ESD
Korisna širina ladica × korisna dubina ladica u G	20×20G
Vrsta proizvoda	Ladica