


KOMET® glava za fino istokarivanje B301, Ø Dmin: 56mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	238301 56
GTIN	4047109005709
Razred artikla	24B

Opis
Izvedba:
S ABS® drškom B301 i za prihvat garniture za fino istokarivanje M302.

Najmanji korak namještanja iznosi 0,002 mm u promjeru s pomoću skale. Središnje hlađenje sve do oštrice.

Upotreba:
Za provrte Ø29,5 do 121 mm.

Pomicanje nastavka nakon stezanja za precizno podešavanje.

Napomena:

Odgovarajuću garnituru finih umetaka br. 238310 (M302) i izmjenjive rezne pločice naručiti zasebno.

Tehnički opis

ABS® Ø d	40
Primjena	238310 30
Minimalni Ø D _{min}	56
Duljina izboja L ₁	60 mm
Garnitura steznih vijaka	249900 SW5
Ø područja obrade	56 - 66 mm
Drška	ABS

Primjena bušilice	Poprečno bušenje
Primjena bušilice	ukošeni izlaz
Primjena bušilice	koso bušenje
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Vretenasti alat

Pribor

KOMET® fini umetakM302 tip 30	238310 30
-------------------------------	-----------