


KOMET® glava za fino istokarivanje B301, Ø Dmin: 79mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	238301 79
GTIN	4047109005730
Razred artikla	24B

Opis
Izvedba:
S ABS® drškom B301 i za prihvat garniture za fino istokarivanje M302.

Najmanji korak namještanja iznosi 0,002 mm u promjeru s pomoću skale. Središnje hlađenje sve do oštrice.

Upotreba:
Za provrte Ø29,5 do 121 mm.

Pomicanje nastavka nakon stezanja za precizno podešavanje.

Napomena:

Odgovarajuću garnituru finih umetaka br. 238310 (M302) i izmjenjive rezne pločice naručiti zasebno.

Tehnički opis

Primjena	238310 50
ABS® Ø d	63
Minimalni Ø D _{min}	79
Duljina izboja L ₁	70 mm
Garnitura steznih vijaka	249900 SW8
Ø područja obrade	79 - 94 mm
Drška	ABS

Primjena bušilice	Poprečno bušenje
Primjena bušilice	ukošeni izlaz
Primjena bušilice	koso bušenje
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Vretenasti alat

Pribor

KOMET® fini umetakM302 tip 50	238310 50
-------------------------------	-----------