


**KOMET® glava za fino istokarivanje B301, Ø Dmin: 35,5mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	238301 35,5
GTIN	4047109005662
Razred artikla	24B

**Opis**
**Izvedba:**
**S ABS® drškom B301 i za prihvat garniture za fino istokarivanje M302.**

Najmanji korak namještanja iznosi 0,002 mm u promjeru s pomoću skale. Središnje hlađenje sve do oštrice.

**Upotreba:**
**Za provrte Ø29,5 do 121 mm.**

Pomicanje nastavka nakon stezanja za precizno podešavanje.

**Napomena:**

Odgovarajuću garnituru finih umetaka br. 238310 (M302) i izmjenjive rezne pločice naručiti zasebno.

**Tehnički opis**

ABS® Ø d	25
Primjena	238310 10
Minimalni Ø D <sub>min</sub>	35,5
Duljina izboja L <sub>1</sub>	50 mm
Garnitura steznih vijaka	249900 SW3
Ø područja obrade	35,5 - 42 mm
Drška	ABS

Primjena bušilice	Poprečno bušenje
Primjena bušilice	ukošeni izlaz
Primjena bušilice	koso bušenje
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Vretenasti alat

---

**Pribor**

KOMET® fini umetakM302 tip 10	238310 10
-------------------------------	-----------