


KOMET® glava za fino istokarivanje B301, Ø Dmin: 100mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	238301 100
GTIN	4047109005754
Razred artikla	24B

Opis
Izvedba:
S ABS® drškom B301 i za prihvat garniture za fino istokarivanje M302.

Najmanji korak namještanja iznosi 0,002 mm u promjeru s pomoću skale. Središnje hlađenje sve do oštrice.

Upotreba:
Za provrte Ø29,5 do 121 mm.

Pomicanje nastavka nakon stezanja za precizno podešavanje.

Napomena:

Odgovarajuću garnituru finih umetaka br. 238310 (M302) i izmjenjive rezne pločice naručiti zasebno.

Tehnički opis

Minimalni Ø D _{min}	100
Primjena	238310 60
ABS® Ø d	80
Duljina izboja L ₁	90 mm
Garnitura steznih vijaka	249900 SW10
Ø područja obrade	100 - 121 mm
Drška	ABS

Primjena bušilice	Poprečno bušenje
Primjena bušilice	ukošeni izlaz
Primjena bušilice	koso bušenje
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Vretenasti alat

Pribor

KOMET® fini umetakM302 tip 60	238310 60
-------------------------------	-----------