



Akumulatorska kutna bušilica, tip: C18RAD-0



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	070225 C18RAD-0
GTIN	4002395239085
Razred artikla	03L

Opis

Izvedba:

MILWAUKEE – akumulatorski kutni bušaći odvijač i odvijač s račnom

- Elektronika REDLINK™ s kontinuiranim upravljanjem zakretnog momenta, hodom desno/lijevo i zaštitom od preopterećenja.
- LED osvjetljenje radnog područja.
- Red litij-ionske baterije s nadzorom pojedinačnih ćelija i prikazom napunjenosti.

Lagane i praktične kompaktne **kutne** bušilice-vijčanici za teško dostupna mjesta, vrlo kompaktne - **dimenzije kuta samo 95 mm**. Elektronsko podešavanje okretnog momenta u 10 stupnjeva plus stupanj bušenja, **FIXTEC** brzostezna glava. Crvena LED-lampica označuje postignuti zakretni moment.

Prednost:

Vrlo kompaktno, duljina samo 95 mm.

Dio isporuke:

Uključujući punjač i transportni kofer.

Bez baterije i punjača.

Napomena:

Odgovarajući akumulator br. 073816 vel. MB18.

Tehnički opis

tipična uporaba	Strong
Težina	1,9 kg
maksimalan okretni moment tvrdo	20 Nm
Oblik konstrukcije	Kutna bušilica odvijač
maksimalni Ø spiralne rupe u čeliku	10 mm
maksimalne vibracije prema EN	< 2,5 m/s ²
Napon baterije	18 V
Oznaka proizvođača	C18RAD-0
maksimalni Ø spiralne rupe u drvu	28 mm
Prihvat za alat	Ø 1,0 – 10 mm
maksimalan broj okretaja 1. brzina	0 - 1500 min ⁻¹
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Milwaukee tip B 18 V
Broj sadržanih baterija	0
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
Vrsta baterije	Litij-ionska
prikladno za materijal	čelik
prikladno za materijal	drvo
prikladno za materijal	Kamen
Vrsta proizvoda	Odvijač

Pribor

Uređaj za punjenje akumulatora tip M1218C	073840 M1218C
Garnitura akumulatorskih punjača tip M18NRG5	073839 M18NRG5
Li-lonski sustav M18B4 Vrsta baterije MB18	073816 MB18
Uređaj za punjenje akumulatora tip M1218FC	073840 M1218FC