

Okrugla uzica plava 8000 kg, korisna duljina: 5m**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	086280 5
GTIN	4049924501800
Razred artikla	08Z

Opis**Izvedba:**

Iznimno otporne bešavne trake (EN 1492-2), jednoslojne s iznimnom otpornošću na trošenje.

Upotreba:

Za podizanje i prijenos komponenti.

Napomena:

Mogućnost isporuke do sljedećih nosivosti: 150 t (poliester), 180 t (Dyneema).

Tehnički opis

Duljina mjerenja	5 m
Duljina obujma	10 m
Širina omče	90 mm
Nosivi teret jednostruko izravno WLL	8000 kg
Nosivi teret jednostruko vezano WLL	6400 kg
Nosivi teret dvostruko WLL bis 7°	16000 kg
Nosivi teret dvostruko WLL 7° – 45°	11200 kg
Nosivi teret dvostruko WLL 45° – 60°	8000 kg
Vrsta proizvoda	Okrugla uzica