

Remen za vezanje 2-dijelni s račnom i kukama, duljina: 10m



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	086220 10
GTIN	4049924500087
Razred artikla	08Z

Opis

Izvedba:

Ekstra jake trake od poliesteru niske istezljivosti s dugotrajnom PU prevlakom (EN 12195-2).
Čvrste, na koroziju otporne račne i oštre kuke jednostavnog rukovanja.

Upotreba:

Za **učvršćivanje, osiguranje i međusobno stezanje** komponenata u radionici ili tijekom transporta.

Napomena:

Remenje za pričvršćivanje nije kodirano bojom. Boje mogu odstupati.

Tehnički opis

Ručna sila prednaprezanja (50 daN)	300 daN
Širina pojasa	50 mm
Duljina	10 m
maksimalna snaga vezivanja LC	2000 daN
Standard	EN12195-2
Vrsta proizvoda	Pojas za vezivanje