

 **KOMET****KOMET® držač, SK 40, ABS® Ø d: 63mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	239000 63
GTIN	4047109045118
Razred artikla	29W

Opis**Izvedba:**

- **Oblik AD/B**
- **Prihvat balansiran na Q 6,3 kod 8000 1/min.**
- **S unutarnjim dovodom rashladnog sredstva.**

Standard:**DIN 69871****Dio isporuke:****Isporuka s brtvenim prstenom i garniturom za prilagodbu na oblik AD.****Napomena:**

Ostali ABS® držači dostupni na upit.

Tehnički opis

Duljina izboja A	90 mm
ABS® Ø d	63 mm
Duljina izbočine L ₁	70 mm
Prihvat	SK 40
Drška	ABS
Norma prihvata	DIN 69871
Oblik	ADB

Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 6,3 pri 8000 min ⁻¹
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	ABS prihvat