

Garant**Eco-stezni držač za tokarenje PCLNL 95°, za izmjenjive rezne pločice CN., lijevo****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250013 16/12
GTIN	4045197649805
Razred artikla	21U

Opis**Izvedba:**

S unutarnjim dovodom rashladnog sredstva na oštricu. Hlađenjem preciznim mlaznicama toplinsko opterećenje smanjuje se na ciljan i učinkovit način jer je mlaz rashladnog sredstva optimalno usmjeren između odvojene čestice i rezne oštrice. Za povećanu produktivnost, dulji vijek trajanja i veću sigurnost postupka.

Napomena:

Prijenos rashladnog sredstva moguć samo u kombinaciji sa GARANT sustavom eco prihvata br. 319001 – 319886 ili bez duljine osovine < 125 mm dodatno pod br. 317900.

Tehnički opis

Vijak koljenaste poluge	259018 2
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CN.. 1204..
Opruga	259046 1
Funkcionalna širina L ₄	25 mm
ISO kod držača	PCLNR/L 1620X12
Koljenasta poluga	259015 3
veličina pločice	12 mm
Duljina glave L ₁	34 mm

List s podacima

Veličina drške	16 mm
Podložna pločica	259031 11
Ukupna duljina L	81 mm
Serijska	Eco
Primjena	lijevi
Unutarnje hlađenje	da
Kut rezne oštrice κ	95 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Prikladni proizvodi

<https://www.hoffmann-group.com/HR/hr/hom/p/250013-16/12>