

Garant**Držac za tokarenje, lijevi, Vel. drške/veličina pločice: 25/12mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250017 25/12
GTIN	4045197649904
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Podložna pločica	259031 2
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CN.. 1204..
Veličina drške	25 mm
Duljina glave L ₁	33 mm
Vilica, vijak, opruga	259035 2
Funkcionalna širina L ₄	32 mm
Vijak za podlošku	259025 10
ISO kod držača	DCLNR/L 2525M12
Veličina pločice	12 mm
Ukupna duljina L	150 mm
Standard	Norma proizvođača
Primjena	lijevi
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	95 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko

Vrsta proizvoda

Okretni stezni držač

Pribor

Podložna pločica tip 2	259031 2
Vijak za podložnu pločicu tip 10	259025 10
Garnitura za stezanje tip 2	259035 2
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX20	674248 TX20
Momentni odvijačsa skalom, priхват izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500