

Garant
QuickTurn stezni držač za tokarenje DCLNR 95°, za izmjenjive rezne pločice CN., desni

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	250014 20/12
GTIN	4045197649836
Razred artikla	21U

Opis
Upotreba:

Izmjena reznih pločica bez alata. **Uklonite blokadu pritiskom na gumb - zamijenite pločice - spustite priteznicu.**
Jednostavno i praktično smanjenje vremena zamjene.

Tehnički opis

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CN.. 1204..
ISO kod držača	DCLNR/L 2025K12
Veličina drške	20 mm
Duljina glave L ₁	32 mm
veličina pločice	12 mm
Podložna pločica	259031 11
Vilica	259038 7
Vijak za podložnu pločicu	259025 4
Funkcionalna širina L ₄	32 mm
Ukupna duljina L	125 mm
Serijska	QuickTurn
Primjena	desno

Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	95 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Vijak za podložnu pločicu tip 4	259025 4
Stezna vilica tip 11	259038 11
Stezna vilica tip 7	259038 7
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15