

**Jakna Quality Dress, svijetlo siva, Konfekcijska veličina DE: 64****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	091112 64
GTIN	4014382978525
Razred artikla	09S

**Opis****Izvedba:**

Radna odjeća **Quality Dress** od 100 %-tne pamučne tkanine. Pamuk je izrazito otporan na kemijske i mehaničke utjecaje te toplinu. Prirodni pamuk pruža ugodan komfor pri nošenju, zahvaljujući svojstvima koji reguliraju temperaturu i visokom mogućnošću upijanja.

**Radna jakna** s džepom za mobitel.

- **Manšeta s gumbom.**
- **Dva prsna džepa s manžetom i zatvaračem.**

**Opis:**

- **Unutarnji prsni džep.**
- **Prekriveni gumbi.**
- **Dva pojačana bočna džepa.**

**Napomena:**

Veličine navedene u e-trgovini odgovaraju konfekcijskim veličinama DE. Odgovarajuće veličine za Vašu zemlju potražite u tablici veličina, odnosno tehničkim podacima.

**Na upit dostupno i u drugim bojama.**

**Jakna** u zrnasto plavoj izvedbi pod br. 091111.

Sastav tkanine: 100% pamuk

Gramaza materijala/debljina tkanine: 285 g/m<sup>2</sup>

Standardna odjeća: UV standard 801

Pranje: 60 °C šareno rublje

## Tehnički opis

Manšete rukava	Render s gumbom
Broj prsnih džepova sa suvratkom i čičkom	2
Broj bočnih džepova	2
Veličina uniseks	3XL
Bočni džepovi	pojačan
sakriveni zatvarač	da
Završetak vijenca	Vijenac bez gume
Veličina FR	60
Oznaka proizvođača	Quality Dress
Zatvarači na jaknama	Zatvaranje gumbom
Konfekcijska veličina DE	64
Smještanje torbice za mobitel	desno
Broj unutarnjih prsnih džepova	1
Veličina UK	48R
Veličina US	48/35
Veličina IT	60
Serija	QUALITY DRESS
Posebna usluga	Oplemenjivanje tekstila
Veličina NL	64
Veličina ES	60
Spol	Muškarci
Sastav tkanine	100% pamuk
Gramaza materijala/debljina tkanine	285 g/m <sup>2</sup>
Standardna odjeća	UV standard 801
Pranje	60 °C šareno rublje
Izbjeljivati	ne izbjeljivati
Kemijsko čišćenje	Čišćenje s perkloretilenom

Sušenje	nježno sušenje bubnja (niska temperatura)
Lukovi	umjereno vruć, do najviše 150 °C
Boja	svijetlo siva
Vrsta proizvoda	Radna jakna