

Garant**Držac za tokarenje, lijevi, Vel. drške/veličina pločice: 20/12mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250019 20/12
GTIN	4045197650016
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Veličina drške	20 mm
Veličina pločice	12 mm
Podložna pločica	259031 2
Vijak koljenaste poluge	259018 2
ISO kod držača	PCLNR/L 2020K12
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CN.. 1204..
Funkcionalna širina L ₄	25 mm
Duljina glave L ₁	28 mm
Garnitura opruga	259044 2
Garnitura zatika za opruge	259047 2
Koljenasta poluga	259015 2
Ukupna duljina L	125 mm
Standard	DIN ISO 5610
Primjena	lijevi
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	95 stupanj

List s podacima

Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Podložna pločica tip 2	259031 2
Koljenasta poluga tip 2	259015 2
Set probijača 10-dijelni tip 2	259047 2
Set opruga 10-dijelni tip 2	259044 2
Vijak koljenaste poluge tip 2	259018 2