

**LED-inspekcijska svjetiljka s baterijom, Ø glave svjetiljke: 10mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	081421 10
GTIN	2050001894892
Razred artikla	08C

Opis**Izvedba:**

Iznimno robusne inspekcijske svjetiljke od **masivnog aluminija**, s LED osvjetljenjem. Držać za bateriju sa savitljivim vratom, otporno na prskanje vode. 1× inspekcijsko zrcalo Ø 30 mm, prstenasti magnet.

Tehnički opis

Tip baterije	LR6
Jakost svijetlosti	25 lm
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081559 LR6
ATEX zona	nema
Broj sadržanih baterija	2
Ø glave	10 mm
Ukupna duljina	490 mm
Opskrba energijom	na bateriju

Kut širenja svjetlosnog snopa	10 stupanj
Vrsta proizvoda	Inspekcijska svjetiljka

Pribor

Magnetsko postolje	081413
Alkalno-manganske baterije Internacionalna veličina LR6	081561 LR6
Satna baterija/specijalna baterija tip baterije SL760	081560 SL760
Garnitura zrcala za LED inspekcijske / radioničke svjetiljke2-dijelna	081427