

Garant**Držać za tokarenje, desno, Vel. drške/veličina pločice: 25/12mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250018 25/12
GTIN	4045197649966
Razred artikla	21T

Tehnički opis

ISO kod držača	PCLNR/L 2525M12
Funkcionalna širina L ₄	32 mm
Podložna pločica	259031 2
Garnitura opruga	259044 2
Garnitura zatika za opruge	259047 2
Veličina pločice	12 mm
Duljina glave L ₁	33 mm
Vijak koljenaste poluge	259018 2
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CN.. 1204..
Koljenasta poluga	259015 2
Veličina drške	25 mm
Ukupna duljina L	150 mm
Standard	DIN ISO 5610
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	95 stupanj

List s podacima

Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Koljenasta poluga tip 2	259015 2
Vijak koljenaste poluge tip 2	259018 2
Set opruga10-dijelni tip 2	259044 2
Set probijača10-dijelni tip 2	259047 2
Podložna pločica tip 2	259031 2