

Garant**Držač za tokarenje, desno, Vel. drške/veličina pločice: 20/12mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250024 20/12
GTIN	4045197650139
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Podložna pločica	259031 2
Veličina pločice	12 mm
Koljenasta poluga	259015 2
Veličina drške	20 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CN.. 1204..
ISO kod držača	PCSNR/L 2020K12
Garnitura opruga	259044 2
Funkcionalna širina L ₄	25 mm
Duljina glave L ₁	28 mm
Garnitura zatika za opruge	259047 2
Vijak koljenaste poluge	259018 2
Ukupna duljina L	125 mm
Standard	Norma proizvođača
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštice κ	45 stupanj

List s podacima

Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Koljenasta poluga tip 2	259015 2
Podložna pločica tip 2	259031 2
Vijak koljenaste poluge tip 2	259018 2
Set opruga10-dijelni tip 2	259044 2
Set probijača10-dijelni tip 2	259047 2