

**KOMET® izmjenjiva rezna pločica, BK6115, oznaka tip W83: 18-000****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	236560 18-000
GTIN	4047109074422
Razred artikla	24Q

Opis**Izvedba:**

Na obodu brušeno, sa zaobljenim reznim oštricama i sinteriranim lomačem odvojenih čestica.

Napomena:

Orientacijske vrijednosti primjene odnose se na KUB Quatron® 235500 – 235505.

Ne koristiti kao unutarnju oštricu svrdla!

Tip: GG(G)

ISO-kod izmjenjive rezne pločice: SOEX 060306

Posmak f u čeliku < 900 N/mm²: 0,16 mm/okr

Tehnički opis

Oznaka	18-000
Posmak f u čeliku < 900 N/mm ²	0,16 mm/okr
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SOEX 060306
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta	BK6115

Tip	GG(G)
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za bušenje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	160 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	130 m/min	P
Čelik < 55 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima	60 m/min	H
GG(G)	prikladno	200 m/min	K
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		