

 KOMET**KOMET® izmjenjiva rezna pločica, BK7710, oznaka tip W83: 18-210****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	236554 18-210
GTIN	4047109085589
Razred artikla	24Q

Opis**Izvedba:**

Na obodu brušeno, sa zaobljenim reznim oštricama i sinteriranim lomačem odvojenih čestica.

Napomena:

Orientacijske vrijednosti primjene odnose se na KUB Quatron® 235500 – 235505.

Ne koristiti kao unutarnju oštricu svrdla!

Tip: Aluminij

ISO-kod izmjenjive rezne pločice: SOEX 060306

Posmak f u čeliku < 900 N/mm²: 0,16 mm/okr

Tehnički opis

Oznaka	18-210
Posmak f u čeliku < 900 N/mm ²	0,16 mm/okr
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SOEX 060306
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta	BK7710

Tip	Aluminij
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za bušenje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno	600 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	300 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno	250 m/min	N
Ti > 850 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	80 m/min	S
CuZn	prikladno	300 m/min	N
Grafit, GFK, CFK	prikladno samo u posebnim uvjetima	150 m/min	N
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		