

Garant
Prihvat 90°, cilindrični s IK kratki, tip: 12

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	239740 12
GTIN	4045197596215
Razred artikla	23A

Opis
Izvedba:

U izvedbi usklađenoj s NC-om s ravnim \emptyset drške za standardizirani prihvat u **hidrauličkim** ili **vrlo preciznim steznim glavama** za vrhunsku točnost i procesnu sigurnost.

Napomena:

Obratite pažnju na veličinu prihvata za držač i glava za razvrtanje. Drugi prihvati br. 210550 – 210582 i br. 212000.

Drška: DIN 6535 HA s h6

prikladno za \emptyset prolaznu rupu: 12,71 - 17,2 mm

prikladno za \emptyset slijepe rupe: 16,21 - 21,2 mm

Ukupna duljina: 100 mm

Korisna duljina L_1 : 47 mm

\emptyset drške D_5 h6: 16 mm

preporučeni stezni moment: 10 Nm

Tehnički opis

Korisna duljina L_1	47 mm
\emptyset drške D_5 h6	16 mm
prikladno za \emptyset prolaznu rupu	12,71 - 17,2 mm
prikladno za \emptyset slijepe rupe	16,21 - 21,2 mm
preporučeni stezni moment	10 Nm
Ukupna duljina	100 mm
Serijski naziv	TopCut

Unutarnje hlađenje	da
Drška	DIN 6535 HA s h6
Vrsta proizvoda	Prihvat za vijčano glodalo