

Garant
Prihvat 90°, cilindrični s IK kratki, tip: 20

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	239740 20
GTIN	4045197700315
Razred artikla	23A

Opis
Izvedba:

U izvedbi usklađenoj s NC-om s ravnim \emptyset drške za standardizirani prihvat u **hidrauličkim** ili **vrlo preciznim steznim glavama** za vrhunsku točnost i procesnu sigurnost.

Napomena:

Obratite pažnju na veličinu prihvata za držač i glava za razvrtanje. Drugi prihvati br. 210550 – 210582 i br. 212000.

Drška: DIN 6535 HA s h6

prikladno za \emptyset prolaznu rupu: 21,21 - 26,2 mm

prikladno za \emptyset slijepe rupe: 25,21 - 30,2 mm

Ukupna duljina: 140 mm

Korisna duljina L_1 : 78 mm

\emptyset drške D_5 h6: 25 mm

preporučeni stezni moment: 20 Nm

Tehnički opis

Korisna duljina L_1	78 mm
\emptyset drške D_5 h6	25 mm
prikladno za \emptyset prolaznu rupu	21,21 - 26,2 mm
prikladno za \emptyset slijepe rupe	25,21 - 30,2 mm
preporučeni stezni moment	20 Nm
Ukupna duljina	140 mm
Serijska	TopCut

Unutarnje hlađenje	da
Drška	DIN 6535 HA s h6
Vrsta proizvoda	Prihvat za vijčano glodalo