


**KOMET REAMAX® TS glava za razvrtnje H7 HM ASG0706, DBC, nazivni Ø D: 50mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	239805 50
GTIN	
Razred artikla	27E

**Opis**
**Izvedba:**

Glava za razvrtnje fino brušena **na toleranciju H7**.

Geometrija reznih oštrica prilagođena primjeni. Naknadno namještanje u  $\mu$  području radi kompenzacije zbog trošenja alata i postizanja najboljih kvaliteta obrađene površine, do IT4. Za obradu prolaznih rupa do  $5 \times D$ .

U geometriji **ASG0706** s kutom uvodnog dijela od  $8^\circ + 45^\circ$ .

Za **slijepe i prolazne rupe**.

**Napomena:**

- Isporuka ostalih veličina na upit u kratkom roku.
- Za odgovarajuće držače vidi br. 239880 – 239940.
- Referentne vrijednosti za primjenu odnose se na prolazne rupe.

**Tehnički opis**

za držače br. 239880 - 239940	42 – 51,99
Nazivni Ø D	50 mm
Broj oštrica Z	8
Duljina rezne oštrice $l_1$	6 mm
Duljina glave l	25 mm

Posmak f u čeliku < 750 N/mm <sup>2</sup>	1,2 mm/okr
Prevlaka	DBC
Tolerancija bušenja	H7
Primjena kod vrste bušenja	za slijepe i prolazne rupe
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Rezni umetak za trljanje

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno	160 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	140 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno	140 m/min	N
mokro maksimalno	prikladno		