

**CNMG 120404 Wiper, Vrsta: CA510****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250103 CA510
GTIN	4960664697069
Razred artikla	25E

Tehnički opis

Dubina reza a_p	0,3 - 1,2 mm
Kutni radijus	0,4 mm
Glavna primjena	P
Posmak f	0,06 - 0,42 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena	180 - 590 m/min
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Lomač odvojenih čestica	WP
Vrsta	CA510
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 120404
Broj zamjena/oštrica	4

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za tokarenje