



KOMET Reamax® TS držač Cilindrična drška, kratka, za Ø razvrtača D: 35-41,99 mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	239880 35-41,99
GTIN	4047109280144
Razred artikla	27E

Opis

Odgovara :

Glave za razvrtnje br. 239805; 239811; 239816; 239822; 239826.

Dio isporuke:

Držač u kompletu sa povlačnim vijkom, viličastim ključem za povlačne vijke i aktivacijskim ključem. Ako je potrebno, odvijač s unutarnjim šesterokutom naručiti zasebno.

Unutarnje hlađenje: da

Duljina izboja A: 120 mm

Ukupna duljina L_{ukupno} : 176 mm

Duljina drške L_s : 56 mm

Ø drške D_s h6: 25 mm

Stezni vijak 239900: 5

Viljuškasti ključ br. 239901: SW10

Tehnički opis

Stezni vijak 239900	5
Duljina drške L_s	56 mm
Ključ za upravljanje br. 239902	SW3 (6Nm)
Duljina izboja A	120 mm
Ukupna duljina L_{ukupno}	176 mm
Viljuškasti ključ br. 239901	SW10
za Ø razvrtača D	35 - 41,99 mm
Ø drške D_s h6	25 mm

Izvedba drške	kratka
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Alat za trljanje za odvojive oštrice

Pribor

Povlačni vijak tip 5	239900 5
Ključ za povlačni vijak tip SW10	239901 SW10