

## Granični lanac s tri kraka, korisna duljina: A2m



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	086436 A2
GTIN	4032378141999
Razred artikla	08Y

### Opis

#### Izvedba:

Lanci za dizanje s H pečatom (dopuštenje njemačke stručne udruge).

Čvrsti lančani ovjesi s kukom i crno lakiranim lancem. Lanac s kukom, **podesive duljine**. Duljina lanca može se podesiti pomoću kuke s viličastom glavom.

#### Napomena:

Druge veličine i izvedbe (npr. sigurnosna kuka za terete) na upit.

### Tehnički opis

Duljina mjerenja	2 m
Ø lanca	8 mm
Nosivost WLL $\beta = 0^\circ - 45^\circ$	4250 kg
Nosivost WLL $\beta = 45^\circ - 60^\circ$	3000 kg
Vrsta proizvoda	Granični lanac

