

HOLEX®
CNMG 160608 Set od 10 komada, Vrsta: HBX130

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	250258 HBX130
GTIN	4045197661586
Razred artikla	22D

Opis

CNMG 160608 Set od 10 komada HBX130 Vrsta: HBX130

Lomač odvojenih čestica: MM

 Dubina reza a_p : 1 - 6 mm

 Posmak f : 0,05 - 0,55 mm/okr

 Brzina reza v_c glavna primjena: 60 - 200 m/min

Tehnički opis

Glavna primjena	M
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Brzina reza v_c glavna primjena	60 - 200 m/min
Posmak f	0,05 - 0,55 mm/okr
Lomač odvojenih čestica	MM
Dubina reza a_p	1 - 6 mm
Vrsta	HBX130

Jednostavno/grubo-dodjela	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
Seriya	Bušeca šipka
Seriya	eco-QT-/ eco držač za tokarenje
Seriya	Okretni stezni držač
Seriya	QuickTurn držač za tokarenje
Seriya	Rezna glava
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 160608
Broj zamjena/oštrica	4
Dodjeljivanje okretne ploče	neutralno