

**CNMG 120404, Vrsta: CA510****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250210 CA510
GTIN	4960664696895
Razred artikla	25E

Opis

CNMG 120404 CA510 Vrsta: CA510
 Lomač odvojenih čestica: PS
 Dubina reza a_p : 1 - 3,5 mm
 Posmak f : 0,15 - 0,35 mm/okr
 Brzina reza v_c glavna primjena: 80 - 450 m/min

Tehnički opis

Lomač odvojenih čestica	PS
Brzina reza v_c glavna primjena	80 - 450 m/min
Posmak f	0,15 - 0,35 mm/okr
Kutni radijus	0,4 mm
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Glavna primjena	P
Dubina reza a_p	1 - 3,5 mm

Vrsta	CA510
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 120404
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje