

Garant**Čelična šipka za bušenje A... SSSCL 75°, za izmjenjive rezne pločice SC., lijevo****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260723 20/09
GTIN	4069515004510
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Stezna visina L_2	18 mm
Minimalni $\varnothing$ predbušenja D_{min}	26 mm
ISO kod držača	A20R SSSCR/L09
$\varnothing$ drške D_s	20 mm
veličina pločice	9 mm
Ukupna duljina L	200 mm
Kut rezne oštrice κ	45 stupanj
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	SC.. 09T3..
Duljina izboja L_1	60 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 8
Standard	DIN 8024
Udaljenost vrha od osi	13,5 mm
Primjena	lijevo
Unutarnja dubina tokarenja do	3×D
Oblik drške	Čelik
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje

Vrsta proizvoda

Držać za unutarnje tokarenje

Prikladni proizvodi

<https://www.hoffmann-group.com/HR/hr/hom/p/260723-20/09>
