

## Granični lanac s 1 krakom, korisna duljina: A2m



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	086417 A2
GTIN	4032378141470
Razred artikla	08Y

### Opis

#### Izvedba:

Lanci za dizanje s H pečatom (dopuštenje njemačke stručne udruge).

Čvrsti lančani ovjesi s kukom i crno lakiranim lancem. Lanac s kukom, **podesive duljine**. Duljina lanca može se podesiti pomoću kuke s viličastom glavom.

#### Napomena:

Druge veličine i izvedbe (npr. sigurnosna kuka za terete) na upit.

### Tehnički opis

Duljina mjerenja	2 m
Ø lanca	10 mm
Nosivost WLL $\beta = 0^\circ$	3150 kg
Vrsta proizvoda	Granični lanac