

**Izmjenjiva rezna pločica za izradu zaobljenja 12°HSS/Co5, H7, radijus: R8mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	240030 R8
GTIN	2050001099457
Razred artikla	29W

Opis**Izvedba:**

Brušena sa svih strana i s po četiri jednaka radijusa. Brušena stražnja površina s lomačem odvojenih čestica, za najbolje uvjete rezanja na ukupnom području radijusa.

Kut nagiba od 12° prikladan za univerzalnu primjenu.

Upotreba:

Za tokarenje konveksnih radijusa na vanjskim promjerima ili u provrtima.

Tehnički opis

Polumjer R ₁	R8
Rezni materijal	HSS Co 5
Vrsta proizvoda	Umetak za rezanje za tokarenje