

Granični lanac s 2 ogranka, korisna duljina: A2m



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	086428 A2
GTIN	4032378141791
Razred artikla	08Y

Opis

Izvedba:

Lanci za dizanje s H pečatom (dopuštenje njemačke stručne udruge).

Čvrsti lančani ovjesi s kukom i crno lakiranim lancem. Lanac s kukom, **podesive duljine**. Duljina lanca može se podesiti pomoću kuke s viličastom glavom.

Napomena:

Druge veličine i izvedbe (npr. sigurnosna kuka za terete) na upit.

Tehnički opis

Duljina mjerenja	2 m
Ø lanca	13 mm
Nosivost WLL $\beta = 0^\circ - 45^\circ$	7500 kg
Nosivost WLL $\beta = 45^\circ - 60^\circ$	5300 kg
Vrsta proizvoda	Granični lanac

