

 KOMET**KOMET nož za grubu obradu oblik g, tip: B06L****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	240074 B06L
GTIN	4047109017832
Razred artikla	24H

Opis

Izvedba:

Mikroskopski ispitan, točan profil oštrica. Povoljan zbog mogućnosti višestrukog brušenja rezne oštrice. Veličine s dodatnom oznakom L = produžena drška.

Materialul sculei:

HSS/Co10 – za mat. koji se teško obrađuju.

Napomena:

Odgovarajuće držače noževa za unutarnje tokarenje vidi art. 240070 i art. 240072.

Tehnički opis

za provrte od Ø	14 mm
Tip	B06L
Ukupna duljina	125 mm
Dubina rupe	90 mm
Ø drške	10 mm
Rezni materijal	HSS Co 10
Vrsta proizvoda	Umetak za rezanje za tokarenje