

 KOMET**KOMET® nož za unutarnje navoje, desni oblik 60° (metrički), tip: B03****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	240084 B03
GTIN	4047109016934
Razred artikla	24H

**Opis****Izvedba:**

Mikroskopski ispitan, točan profil oštrica. Povoljan zbog mogućnosti višestrukog brušenja rezne oštrice.

Veličine s dodatnom oznakom **L = produžena drška.**

**Materialul sculei:**

**HSS/Co10** – za mat. koji se teško obrađuju.

**Napomena:**

**Odgovarajuće držače noževa za unutarnje tokarenje vidi art. 240070 i art. 240072.**

**Tehnički opis**

za provrte od Ø	7 mm
za nagib do	1,5 mm
Tip	B03
Dubina rupe	26 mm
Ukupna duljina	65 mm
Ø drške	8 mm
Rezni materijal	HSS Co 10
Vrsta proizvoda	Umetak za rezanje za tokarenje