



Tarno svrdlo standardno (s ogrlicom) Uni, navoj: M5



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	080751 M5
GTIN	4069515008624
Razred artikla	BAW

Opis

Izvedba:

Stvaranje jezgrenih rupa u materijalima tankih stijenki kroz toplinu trenja u najkraćem mogućem vremenu. Može se koristiti na CNC, NC i stupnim bušilicama.

Tarno svrdlo standardno (s ogrlicom).

Standardno ili dugo; s ili bez ogrlice.

Upotreba:

Prikladno za čelik, nehrđajući čelik, aluminij, bakar, mesing.

Odgovara:

HOLEX ER stezne čahure br. 308964.

ER ključ br. 309680.

HOLEX uvaljivač navoja br. 139130 ili br. 139180.

Tehnički opis

Ø osnovne rupe	4,5 mm
Preporučena pogonska snaga	1 kW
preporučeni broj okretaja	2600 min ⁻¹

List s podacima

Debljina materijala	0,7 - 2,5 mm
Ø drške	6 mm
Vrsta proizvoda	Tarna svrdla