

Garant**Eco držač alata aksijalni, jednostruki, desni, PSC 63, za četverokutni držač: 25mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	318861 25
GTIN	4069515009034
Razred artikla	31G

Opis**Izvedba:**

S podesivom rashladnom mlaznicom s unutarnjim navojem.

GARANT – Optimizirani vijek trajanja, bolje površine, veća sigurnost postupka i povećana produktivnost zahvaljujući GARANT Eco.

Upotreba:

Za prihvat ISO držača za tokarenje s četverokutnom drškom.

Za korištenje na centrima za tokarenje / glodanje.

Napomena:

Stezni vijak PSC dostupan na upit.

Tehnički opis

B	25 mm
Duljina izboja A-dimenzija	130 mm
Stezna duljina l_1	88 mm
za četverokutni držač	25 mm
Vanjski Ø D	78 mm
Prihvat	PSC 63
Norma prihvata	ISO 26623-2

List s podacima

Unutarnje hlađenje

da

Vrsta proizvoda

Držać alata