

Garant**Eco držač alata aksijalni, jednostruki, lijevi, PSC 63, za četverokutni držač: 25mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	318862 25
GTIN	4069515009041
Razred artikla	31G

Opis**Izvedba:**

S podesivom rashladnom mlaznicom s unutarnjim navojem.

GARANT – Optimizirani vijek trajanja, bolje površine, veća sigurnost postupka i povećana produktivnost zahvaljujući GARANT Eco.

Upotreba:

Za prihvata ISO držača za tokarenje s četverokutnom drškom.

Za korištenje na centrima za tokarenje / glodanje.

Napomena:

Stezni vijak PSC dostupan na upit.

Tehnički opis

za četverokutni držač	25 mm
Vanjski Ø D	78 mm
Duljina izboja A-dimenzija	130 mm
B	25 mm
Stezna duljina I ₁	88 mm
Prihvata	PSC 63
Norma prihвата	ISO 26623-2

List s podacima

Unutarnje hlađenje

da

Vrsta proizvoda

Držać alata