

 KOMET**KOMET nož za izradu suženja oblik f, tip: B00****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 240078 B00 |
| GTIN | 4047109004009 |
| Razred artikla | 24H |

Opis

Izvedba:

Mikroskopski ispitan, točan profil oštrica. Povoljan zbog mogućnosti višestrukog brušenja rezne oštrice. Veličine s dodatnom oznakom L = produžena drška.

Materialul sculei:

HSS/Co10 – za mat. koji se teško obrađuju.

Napomena:

Odgovarajuće držače noževa za unutarnje tokarenje vidi art. 240070 i art. 240072.

Tehnički opis

| | |
|-----------------|--------------------------------|
| za provrte od Ø | 2,5 mm |
| Dubina rupe | 10 mm |
| Tip | B00 |
| Ukupna duljina | 50 mm |
| Ø drške | 8 mm |
| Rezni materijal | HSS Co 10 |
| Vrsta proizvoda | Umetak za rezanje za tokarenje |