

 KOMET**KOMET® nož za unutarnje navoje, desni oblik 55° (Whitworth), tip: B04****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	240088 B04
GTIN	4047109017115
Razred artikla	24H

Opis**Izvedba:**

Mikroskopski ispitan, točan profil oštrice. Povoljan zbog mogućnosti višestrukog brušenja rezne oštrice.

Veličine s dodatnom oznakom **L** = **produžena drška**.

Materialul sculei:

HSS/Co10 – za mat. koji se teško obrađuju.

Napomena:

Odgovarajuće držače noževa za unutarnje tokarenje vidi art. 240070 i art. 240072.

Tehnički opis

Tip	B04
Ukupna duljina	75 mm
za nagib	16–50 navoj/col
za provrte od Ø	9 mm
Dubina rupe	45 mm
Ø drške	8 mm
Rezni materijal	HSS Co 10
Vrsta proizvoda	Umetak za rezanje za tokarenje