

 KOMET**KOMET® nož za unutarnje navoje, desni oblik 60° (metrički), tip: B05L****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	240084 B05L
GTIN	4047109018013
Razred artikla	24H

**Opis****Izvedba:**

Mikroskopski ispitan, točan profil oštrica. Povoljan zbog mogućnosti višestrukog brušenja rezne oštrice.

Veličine s dodatnom oznakom **L** = **produžena drška**.

**Materialul sculei:**

**HSS/Co10** – za mat. koji se teško obrađuju.

**Napomena:**

**Odgovarajuće držače noževa za unutarnje tokarenje vidi art. 240070 i art. 240072.**

**Tehnički opis**

za provrte od Ø	12 mm
za nagib do	2 mm
Dubina rupe	80 mm
Ukupna duljina	125 mm
Tip	B05L
Ø drške	8 mm
Rezni materijal	HSS Co 10
Vrsta proizvoda	Umetak za rezanje za tokarenje