

 KOMET**KOMET® nož za unutarnje navoje, desni oblik 60° (metrički), tip: B06****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	240084 B06
GTIN	4047109017054
Razred artikla	24H

Opis**Izvedba:**

Mikroskopski ispitan, točan profil oštrica. Povoljan zbog mogućnosti višestrukog brušenja rezne oštrice.

Veličine s dodatnom oznakom **L** = **produžena drška**.

Materialul sculei:

HSS/Co10 – za mat. koji se teško obrađuju.

Napomena:

Odgovarajuće držače noževa za unutarnje tokarenje vidi art. 240070 i art. 240072.

Tehnički opis

za provrte od Ø	14 mm
Tip	B06
Dubina rupe	60 mm
Ukupna duljina	95 mm
za nagib do	3 mm
Ø drške	10 mm
Rezni materijal	HSS Co 10
Vrsta proizvoda	Umetak za rezanje za tokarenje