

Garant**Držac za unutarnje tokarenje HM, desno, Ø drške / veličina pločice: 8/06mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260016 8/06
GTIN	4045197651808
Razred artikla	21T

Tehnički opis

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CC.. 0602..
ISO kod držača	E08K SCLCR/L06
Udaljenost vrha od osi	5 mm
Veličina pločice	6 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 7
Duljina glave L ₁	10 mm
Minimalni Ø prebušenja D _{min}	10 mm
Ukupna duljina L	125 mm
Stezna visina L ₂	7,6 mm
Kut rezne oštrice κ	95 stupanj
Ø drške D _s	8 mm
Standard	DIN 8024
Primjena	desno
Unutarnja dubina tokarenja do	8×D
Rezni materijal	HM
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje

Vrsta proizvoda

Držač za unutarnje tokarenje

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8

674248 TX8

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 7

269028 7

Momentni odvijačsa skalom, prihvata izmjenjivih oštrica
maks. stezni moment 500 cNm

659957 500