

**Garant****Držać za unutarnje tokarenje HSS, desno, Ø drške / veličina pločice: 12/06mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260022 12/06
GTIN	4045197652034
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CC.. 0602..
Minimalni Ø prebušenja $D_{min}$	14 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 7
Veličina pločice	6 mm
Duljina izboja $L_1$	60 mm
Udaljenost vrha od osi	7 mm
ISO kod držača	AH12M SCLCR/L06
Ukupna duljina L	150 mm
Stezna visina $L_2$	11 mm
Kut rezne oštrice $\kappa$	95 stupanj
Ø drške $D_s$	12 mm
Standard	Norma proizvođača
Primjena	desno
Unutarnja dubina tokarenja do	5×D
Rezni materijal	HSS
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje

Vrsta proizvoda

Držač za unutarnje tokarenje

**Pribor**

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8

674248 TX8

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 7

269028 7

Momentni odvijačsa skalom, prihvata izmjenjivih oštrica  
maks. stezni moment 500 cNm

659957 500