

Garant**Držak za unutarnje tokarenje HSS, desno, Ø drške / veličina pločice: 16/09mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 260022 16/09 |
| GTIN | 4045197652058 |
| Razred artikla | 21T |

Tehnički opis

| | |
|--|------------------------------|
| Veličina pločice | 9 mm |
| Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 269028 8 |
| ISO kod držača | AH16Q SCLCR/L09 |
| Udaljenost vrha od osi | 11 mm |
| Duljina izboja L ₁ | 80 mm |
| odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | CC.. 09T3.. |
| Minimalni Ø predbušenja D _{min} | 18 mm |
| Ukupna duljina L | 180 mm |
| Stezna visina L ₂ | 15 mm |
| Kut rezne oštrice κ | 95 stupanj |
| Ø drške D _s | 16 mm |
| Standard | Norma proizvođača |
| Primjena | desno |
| Unutarnja dubina tokarenja do | 5×D |
| Rezni materijal | HSS |
| Unutarnje hlađenje | da |
| Primjena | Uzdužno tokarenje, unutarnje |

Vrsta proizvoda

Držač za unutarnje tokarenje

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15

674248 TX15

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 8

269028 8

Momentni odvijačsa skalom, prihvata izmjenjivih oštrica
maks. stezni moment 500 cNm

659957 500