

Garant

QuickTurn držač za tokarenje, desno, Vel. drške/veličina pločice: 25/15mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	250606 25/15
GTIN	
Razred artikla	21U

Opis

Prednost:

Izmjena reznih pločica bez alata. **Uklonite blokadu pritiskom na gumb – zamijenite pločicu – spustite polugu.**
Jednostavno i praktično za smanjenje vremena zamjene.
Postojana pritezna sila, visoka točnost izmjene, bez održavanja.

Tehnički opis

Veličina drške	25 mm
Funkcionalna širina L ₄	32 mm
ISO kod držača	DDJNR/L 2525M15
Duljina glave L ₁	46 mm
Vilica	259038 7
Veličina pločice	15 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DN.. 1506..
Podložna pločica	259031 29
Vijak za podlošku	259025 4
Ukupna duljina L	150 mm
Serijski broj	QuickTurn
Primjena	desno

Standard	DIN ISO 5610
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	93 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Stezna vilica tip 6	259038 6
Podložna pločica tip 29	259031 29
Momentni odvijačsa skalom, prihvata izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659906 500
Vijak za podložnu pločicu tip 4	259025 4
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Stezna vilica tip 7	259038 7