

**Garant****eco-QT držač za tokarenje, desno, Vel. drške/veličina pločice: 20/15mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250602 20/15
GTIN	4045197657015
Razred artikla	21U

**Opis****Izvedba:**

S unutarnjim dovodom rashladnog sredstva na oštricu. Hlađenjem preciznim mlaznicama toplinsko opterećenje smanjuje se na ciljan i učinkovit način jer je mlaz rashladnog sredstva optimalno usmjeren između odvojene čestice i rezne oštrice. Za povećanu produktivnost, dulji vijek trajanja i veću sigurnost postupka.

**Tekst oblačića:**

Optimalno hlađenje oštrica rashladnom tekućinom.  
Pozicioniranje unutar skale osigurava prijenos rashladnog sredstva.

**Prednost:**

**Spojite prednosti proizvoda Garant eco i izmjenu reznih pločica bez alata.<br>Uklonite blokadu pritiskom na gumb - zamijenite pločice - spustite priteznicu.<br>**Jednostavno i praktično smanjenje vremena zamjene.<br>Konstantna snaga pritezanja, visoke preciznost zamjene, bez održavanja.

**Napomena:**

Prijenos rashladnog sredstva moguć samo s GARANT eco-System prihvatima br. 317900 – 319886.

Unutarnje hlađenje: da  
ISO kod držača: DDJNR/L 2025X15  
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice: DN.. 1506..  
Funkcionalna širina L<sub>4</sub>: 32 mm  
Duljina glave L<sub>1</sub>: 46 mm  
Ukupna duljina L: 105 mm  
Podložna <BR/>pločica: 259031 30

**Tehnički opis**

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DN.. 1506..
Duljina glave L <sub>1</sub>	46 mm
Veličina pločice	15 mm
ISO kod držača	DDJNR/L 2025X15
Podložna pločica	259031 30
Vilica	259038 7
Funkcionalna širina L <sub>4</sub>	32 mm
Vijak za podlošku	259025 1
Veličina drške	20 mm
Ukupna duljina L	105 mm
Seriya	Eco
Primjena	desno
Standard	DIN ISO 5610
Unutarnje hlađenje	da
Kut rezne oštrice κ	93 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

## Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Stezna vilica	259351
Podložna pločica	259272
Podložna pločica tip 30	259031 30
Momentni odvijač sa skalom, prihvat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659906 500
Vijak za podložnu pločicu	259167

Vijak za podložnu pločicu tip 1	259025 1
Stezna vilica tip 7	259038 7