

 KOMET**KOMET® izmjenjiva rezna pločica, BK7710, oznaka tip W80: 18-010****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	236608 18-010
GTIN	4047109180666
Razred artikla	24R

Opis

KOMET® izmjenjiva rezna pločica 18-010 ISO-kod izmjenjive rezne pločice: SOGX 060206-01
Posmak f u čeliku < 900 N/mm²: 0,1 mm/okr

Tehnički opis

Oznaka	18-010
Posmak f u čeliku < 900 N/mm ²	0,1 mm/okr
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SOGX 060206-01
Seriya	KUB Pentron®
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta	BK7710
Tip	Aluminij
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za bušenje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno	500 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	280 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno	220 m/min	N
mokro maksimalno	prikladno		