

**KOMET® izmjenjiva rezna pločica, BK7710, oznaka tip W80: 24-010****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 236608 24-010 |
| GTIN           | 4047109181069 |
| Razred artikla | 24R           |

**Opis**

KOMET® izmjenjiva rezna pločica 24-010 ISO-kod izmjenjive rezne pločice: SOGX 080308-01  
Posmak f u čeliku < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,13 mm/okr

**Tehnički opis**

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| Oznaka                                    | 24-010                           |
| Posmak f u čeliku < 900 N/mm <sup>2</sup> | 0,13 mm/okr                      |
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice          | SOGX 080308-01                   |
| Serijski broj                             | KUB Pentron®                     |
| Broj zamjena/oštrica                      | 4                                |
| Vrsta                                     | BK7710                           |
| Tip                                       | Aluminij                         |
| Rezni materijal                           | Tvrđi metal (HM)                 |
| Vrsta proizvoda                           | Okretna rezna pločica za bušenje |

**Podaci korisnika**

|                                | <b>Prikladno za</b> | <b>V<sub>c</sub></b> | <b>ISO kod</b> |
|--------------------------------|---------------------|----------------------|----------------|
| Aluminij, plastični materijali | prikladno           | 500 m/min            | N              |
| Aluminij (kratkih odlomaka)    | prikladno           | 280 m/min            | N              |
| Aluminij > 10% Si              | prikladno           | 220 m/min            | N              |
| mokro maksimalno               | prikladno           |                      |                |